

HÅG Capisco^{MC}

Une icône du design – toujours aussi populaire



HÅG Capisco s'adapte intuitivement aux mouvements naturels du corps et permet d'innombrables possibilités de variations de la position assise. La forme unique du dossier offre un support parfait dans la position assise sans limiter la capacité de bouger.

ergoCentric®

HÅG Capisco^{MC}



Caractéristiques

Mécanisme HÅG in Balance^{MD}:


- Profondeur du siège
- Réglage de la hauteur du dossier
- Tension d'inclinaison vers l'arrière
 - Plage d'inclinaison de 15° vers l'arrière à partir d'une position neutre de -2°
- Verrouillage de l'angle à deux positions

Piètement:

- Le repose-pied permet de varier la position des pieds en tout confort

Options

- HÅG StepUp^{MD} offre deux niveaux supplémentaires pour l'appui des pieds
- L'anneau HÅG offre un niveau supplémentaire pour l'appui des pieds



MEASUREMENTS	8105	8106	8126	8107	8127
Plage de réglage du cylindre de 150 mm	15 po-20.3 po	16.4 po-21.5 po	16.4 po-21.5 po	16.4 po-21.5 po	16.4 po-21.5 po
1 Plage de réglage du cylindre de 200 mm (standard)	19.1 po-26 po	19.1 po-26 po	19.5 po-26.4 po	19.1 po-26 po	19.5 po-26.4 po
Plage de réglage du cylindre de 265 mm	22.4 po-31.9 po	22.4 po-31.9 po	22.8 po-32.3 po	22.4 po-31.9 po	22.8 po-32.3 po
2 Longueur du dossier	-	18.1 po	18.1 po	18.1 po	18.1 po
3 Plage de réglage du dossier	-	5.9 po-9.4 po	5.9 po-9.4 po	5.9 po-9.4 po	5.9 po-9.4 po
4 Plage de réglage de l'appuie-tête	-	-	-	21.9 po-30.9 po	21.9 po-30.9 po
5 Profondeur siège	-	13.4 po-16.5 po	13.4 po-16.5 po	13.4 po-16.5 po	13.4 po-16.5 po
6 Largeur siège	18.5 po	18.5 po	18.5 po	18.5 po	18.5 po
7 Largeur maximale chaise	-	23.4 po	23.4 po	23.4 po	23.4 po
8 Diamètre piètement	28.7 po	28.7 po	28.7 po	28.7 po	28.7 po
Poids	16.5 lbs	30.9 lbs	32 lbs	34.2 lbs	35.3 lbs

Garantie

10 ans

- Contre tout défaut de fabrication sur les chaises HÅG Capisco pour usage normal jusqu'à 9 heures par jour

Certifications

- Certifiée GREENGUARD^{MD} – la chaise est en deçà des seuils stricts d'émissions chimiques
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

Précisions sur les matériaux entrant dans la fabrication de HÅG Capisco 8106

- Acier 37 %, plastiques 27 %, aluminium 23 %, polyuréthane 10 %, textiles 2 %, autres 1 %, PVC 0 %
- Contient 50 % de matières recyclées (post-consommation et post-industrielles)